

# Charnières en inox



#### Description de l'article/illustrations du produit





## **Description**

#### Matière :

Inox 1.4301.

## Finition:


poli ou grenaillé.


#### Nota:


Les charnières de grande qualité en inox avec alésage de fixation possèdent un angle d'ouverture de 180°. Ces charnières peuvent être utilisées dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique.


Elles sont disponibles en version polie ou grenaillée.

#### **Dessins**









## Aperçu des articles

## Charnières en inox

Référence	Surface corps	Α	A1	A2	A3	A4	A5	В	B1	B2	Н	D	D1
K1809.57300	poli	57	26	29,5	10	12	5	30	16	9,5	10	M5	4
K1809.57301	grenaillé	57	26	29,5	10	12	5	30	16	9,5	10	M5	4