

Serratura girevole di sicurezza

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento, azionamento, dado e chiavi in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Chiavi cromate.

Nota:

Serratura girevole di sicurezza con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:


linguetta per serratura girevole acciaio K0523.

Nota disegno:

- 1) La chiave può essere estratta in condizioni di chiusura
- 2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura

Serratura girevole di sicurezza

Disegni



Sintesi articoli

Serratura girevole di sicurezza

| N. ordine | Superficie corpo base | Azionamento | H | SW | N. d'ordine Chiave |
|-----------|-----------------------|-------------|------|----|--------------------|
| K0524.181 | cromato | Chiave | 18,5 | 27 | K0524.9 |
| K0524.182 | verniciato a polvere | Chiave | 18,5 | 27 | K0524.9 |

| N. ordine | Denominazione |
|-----------|---------------|
| K0524.9 | Chiave A Tubo |