Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.

Versione:
nero satinato.

Nota:
Maniglia ad arco ergonomica e funzionale con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica nere DIN 912, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di chiusura.
I modelli K0192.110006 e K0192.112006 vengono forniti senza tappi di chiusura.

Montaggio:
Dal lato anteriore.

Nota disegno:
Forma A: senza tappi
Forma B: con tappi

1) Tappo

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie ad arco

N. ordine	Forma	Versione	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Capacità di carico N
K0192.110006	A	senza tappo	100	27	22	7	11	38	29	5	130	79	M6x25	600
K0192.112006	A	senza tappo	120	29	23	7	11	38	29	8	150	91	M6x25	600
K0192.212008	B	con tappo	120	33	22	9	14	51	36	5	153	87	M8x30	1000
K0192.214008	B	con tappo	140	38	26	9,5	15	59	42	6	178	101	M8x30	1000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG