

Maniglie a staffa in alluminio ovali

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Versione:

Opacizzato e anodizzato colore nero o naturale.


Indicazioni per l'acquisto:

Viti di fissaggio fornite in dotazione.

Montaggio:

Dal retro.

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie a staffa

N. ordine	Colore	A	B	B1	D	H	L	T	Capacità di carico N
K1091.055053	anodizzata naturale	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088053	anodizzata naturale	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100053	anodizzata naturale	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120053	anodizzata naturale	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180053	anodizzata naturale	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235053	anodizzata naturale	235	15	10	M5	39	245	10	750
K1091.055051	anodizzato nero	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088051	anodizzato nero	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100051	anodizzato nero	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120051	anodizzato nero	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180051	anodizzato nero	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235051	anodizzato nero	235	15	10	M5	39	245	10	750

