

Serratura girevole con impugnatura a T

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento e dado in zinco pressofuso.
Impugnatura a T in plastica PA6 GF 30.
Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento e dado cromato.
Impugnatura a T colore nero.

Nota:

Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°.

La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.


*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:

linguetta per serratura girevole acciaio K0523.

Serratura girevole con impugnatura a T

Disegni



Sintesi articoli

Serratura girevole con impugnatura a T

N. ordine	Azionamento	H	SW
K0526.1183	impugnatura a T	18,5	27
K0526.2183	impugnatura a T con serratura	18,5	27