

## Perni filettati con pressore

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**


Acciaio da bonifica.

**Versione:**

Pressore trattato termicamente e brunito.

Perni filettati trattati termicamente.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Perni filettati con pressore

| N. ordine    | A   | B  | C  | D   | SW |
|--------------|-----|----|----|-----|----|
| K0829.08X43  | 43  | 16 | 9  | M8  | 4  |
| K0829.08X63  | 63  | 16 | 9  | M8  | 4  |
| K0829.10X64  | 64  | 20 | 11 | M10 | 5  |
| K0829.10X84  | 84  | 20 | 11 | M10 | 5  |
| K0829.12X65  | 65  | 25 | 13 | M12 | 6  |
| K0829.12X85  | 85  | 25 | 13 | M12 | 6  |
| K0829.12X105 | 105 | 25 | 13 | M12 | 6  |
| K0829.16X85  | 85  | 32 | 15 | M16 | 8  |
| K0829.16X105 | 105 | 32 | 15 | M16 | 8  |
| K0829.16X130 | 130 | 32 | 15 | M16 | 8  |
| K0829.20X105 | 105 | 40 | 16 | M20 | 10 |
| K0829.20X130 | 130 | 40 | 16 | M20 | 10 |
| K0829.20X155 | 155 | 40 | 16 | M20 | 10 |

## **Perni filettati con pressore**

Sintesi articoli

---