Copiglie elastiche simili a DIN 11024

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio o acciaio inox A2.

Versione:
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.

Nota:
Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.

Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.

Nota disegno:
Forma E: con spira semplice.
Forma D: con spira doppia (la direzione della spira può essere diversa rispetto al disegno).

Disegni



Sintesi articoli

Copiglie elastiche simili a DIN 11024

N. ordine	Materiale corpo base	Forma	D1	D2	D3	D4=per Ø del bullone	L1	L2
K1137.11200	acciaio	E	2	10	2,5	9-14	50	25
K1137.11300	acciaio	E	3	18	3,5	10-16	60	28
K1137.11400	acciaio	E	4	20	4,5	16-20	60	30
K1137.11500	acciaio	E	5	24	6	20-28	85	40
K1137.11600	acciaio	E	6	30	7	28-40	105	50
K1137.11700	acciaio	E	7	30	8	28-45	105	50
K1137.21200	acciaio inox A2	E	2	10	2,5	7-8	40	25
K1137.21250	acciaio inox A2	E	2,5	11	3	10-16	46	24
K1137.21300	acciaio inox A2	E	3	16	3,5	16-18	60	34
K1137.21400	acciaio inox A2	E	4	19	4,5	18-20	64	36
K1137.21500	acciaio inox A2	E	5	26	6	20-28	82	45
K1137.21600	acciaio inox A2	E	6	30	7	28-40	110	60
K1137.12225	acciaio	D	2,25	20	2,5	9-11,2	42	24
K1137.12280	acciaio	D	2,8	20	3,2	11,2-14	48	26
K1137.12360	acciaio	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.12450	acciaio	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.12560	acciaio	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45
K1137.12630	acciaio	D	6,3	30	7	34-45	125	56
K1137.12700	acciaio	D	7	30	8	45-56	150	63
K1137.22225	acciaio inox A2	D	2,25	20	2,5	7-9	42	24

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Copiglie elastiche simili a DIN 11024

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Forma	D1	D2	D3	D4=per Ø del bullone	L1	L2
K1137.22280	acciaio inox A2	D	2,8	20	3,2	11-14	48	26
K1137.22360	acciaio inox A2	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.22450	acciaio inox A2	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.22560	acciaio inox A2	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG