# Manicotti elastici

## Descrizione articolo/immagini prodotto






## Descrizione

**Materiale:**
Manicotto in acciaio o acciaio inox 1.4303.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.

**Versione:**
Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.

**Nota:**
I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.

## Disegni




## Sintesi articoli

### Manicotti elastici in acciaio o acciaio inox

| N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | L | L2 | L per F1 | L per F2 | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | Rigidità della molla N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1277.112216** | acciaio | A | - | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 |
| **K1277.112608** | acciaio | A | - | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 |
| **K1277.113012** | acciaio | A | - | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 |
| **K1277.113016** | acciaio | A | - | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |
| **K1277.113412** | acciaio | A | - | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 |
| **K1277.113415** | acciaio | A | - | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 |
| **K1277.114014** | acciaio | A | - | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 |
| **K1277.115016** | acciaio | A | - | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 |
| **K1277.123016** | acciaio inox | A | - | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 |
| **K1277.213011** | acciaio | B | - | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 |
| **K1277.213016** | acciaio | B | - | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |
| **K1277.323013** | acciaio inox | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Manicotti elastici

## Sintesi articoli

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG