

Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:

Lucida, elettrolucidata.

Nota:


Maniglie a cerniera in acciaio inox con profondità di montaggio ridotta. Per piastre di base e di montaggio o cassette. Con molla di ritorno. Dopo l'azionamento, la maniglia torna automaticamente in posizione di riposo.

Nota disegno:

1) per viti a testa svasata M4

Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie ad incasso ripiegabili in acciaio inox

N. ordine	A1	B	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	T	T1
K1305.132	118±0,2	51	79	4,5	93	79±0,2	72	10,5	67	10	13	115	132	109	12	1,5