

Cerniere amovibili in acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Cerniera e perno in acciaio inox 1.4401.

Versione:

satinato.

Nota:


Grazie alla doppia simmetria, questa cerniera è utilizzabile a destra o sinistra. L'angolo di apertura è di max. 125°.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Disegni



Cerniere amovibili in acciaio inox

Sintesi articoli

Cerniere amovibili in acciaio inox

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	Capacità di carico N
K1342.06251616	50	16	16	25	25	50	32	9	6,4	6	10	5000