

Rotelle fisse per ambienti igienici

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione:

Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.

Nota:

Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.

Utilizzo:

I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.


Range di temperatura:

-20 °C - +70 °C.

Rotelle fisse per ambienti igienici

Disegni

Rotella fissa



Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione	Cuscinetto della ruota	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Portata kg
K1775.111000351	Rotella con supporto	cuscinetto radente	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	200
K1775.111250401	Rotella con supporto	cuscinetto radente	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	250
K1775.111600451	Rotella con supporto	cuscinetto radente	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	400
K1775.112000501	Rotella con supporto	cuscinetto radente	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	400