

## Rotella orientabile con stop fix

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.

Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.

Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

**Versione:**

Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.

**Nota:**

Asse avvitato.

**Utilizzo:**

I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.



**Range di temperatura:**

-20 °C - +70 °C.


## Rotella orientabile con stop fix

Disegni

Rotella orientabile  
con "stop-fix"



Supporto della corona girevole:



### Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione	Cuscinetto della ruota	A	B	D	D1	D2	H	R	Portata kg
K1791.211000352	Rotella orientabile	cuscinetto radente	36	35	100	13	70	125	86	150
K1791.211250402	Rotella orientabile	cuscinetto radente	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1791.211600452	Rotella orientabile	cuscinetto radente	54	45	160	13	88	195	134	300
K1791.212000502	Rotella orientabile	cuscinetto radente	54	50	200	13	88	235	154	300

