

Flangia filettata alluminio

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Nota:

La flangia filettata in alluminio può essere utilizzata come filetto di avvitamento per staffe girevoli.

I fori di fissaggio nella flangia filettata hanno le stesse dimensioni di quelli della staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (K1818) e della staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (K1819).

Utilizzabile per il bloccaggio con una ghiera a intagli sul dispositivo.

Vantaggi:

Nella piastra di fissaggio del dispositivo non deve essere tagliato nessun filetto aggiuntivo.


Accessori:

Staffa a leva pneumatica K1819, avvitabile con flangia

Staffa girevole pneumatica K1814, avvitabile

Staffa girevole pneumatica K1818, avvitabile con flangia

Disegni



Sintesi articoli

Flangia filettata alluminio

N. ordine	Dimensioni	B	B1	D	D1	D2	H	H1
K1820.12	12	35	24	M25x1,5	8	4,5	8	5
K1820.16	16	40	29	M30x1,5	8	4,5	8	5
K1820.20	20	45	32	M35x1,5	9	5,5	9	6
K1820.25	25	50	37	M40x1,5	9	5,5	9	6
K1820.32	32	60	45	M50x1,5	11	6,5	12	7
K1820.40	40	65	50	M55x1,5	11	6,5	12	7
K1820.50	50	75	58	M65x1,5	13	8,5	15	9
K1820.63	63	88	70	M80x1,5	13	8,5	15	9

