Linguetta per serratura girevole in acciaio

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio.

Versione:
Superficie zincata.

Nota:
*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm e H=50 mm.

Accessori:
Serratura girevole, zinco, modello lungo K1113.

Disegni



Sintesi articoli

Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	B	B1	A per lunghezza alloggiamento H=18	A per lunghezza alloggiamento H=30	A per lunghezza alloggiamento H=40	A per lunghezza alloggiamento H=50	L	Adatto per serratura girevole KIPP
K1114.135X160	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	16	28	38	48	35	K1113
K1114.135X180	con battuta	dritto	19,5	8,1	18	30	40	50	35	K1113
K1114.135X200	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	20	32	42	52	35	K1113

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	B	B1	A per lunghezza alloggiamento H=18	A per lunghezza alloggiamento H=30	A per lunghezza alloggiamento H=40	A per lunghezza alloggiamento H=50	L	Adatto per serratura girevole KIPP
K1114.135X220	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	22	34	44	54	35	K1113
K1114.135X240	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	24	36	46	56	35	K1113
K1114.145X040	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	4	16	26	36	45	K1113
K1114.145X060	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	6	18	28	38	45	K1113
K1114.145X080	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	8	20	30	40	45	K1113
K1114.145X100	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	10	22	32	42	45	K1113
K1114.145X120	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	12	24	34	44	45	K1113
K1114.145X140	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	14	26	36	46	45	K1113
K1114.145X160	con battuta	a gomito verso l'alto	19,5	8,1	16	28	38	48	45	K1113
K1114.145X180	con battuta	dritto	19,5	8,1	18	30	40	50	45	K1113
K1114.145X200	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	20	32	42	52	45	K1113
K1114.145X220	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	22	34	44	54	45	K1113
K1114.145X240	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	24	36	46	56	45	K1113
K1114.145X260	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	26	38	48	58	45	K1113
K1114.145X280	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	28	40	50	60	45	K1113
K1114.145X300	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	30	42	52	62	45	K1113
K1114.145X320	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	32	44	54	64	45	K1113
K1114.145X340	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	34	46	56	66	45	K1113
K1114.145X360	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	36	48	58	68	45	K1113
K1114.145X380	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	38	50	60	70	45	K1113
K1114.145X400	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	40	52	62	72	45	K1113
K1114.145X420	con battuta	a gomito in giù	19,5	8,1	42	54	64	74	45	K1113

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG