


Pomelli con filettatura interna - inch

Descrizione articolo/immagini prodotto

INCH
Parts**Descrizione****Materiale:**

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione:


Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.

Pomelli con filettatura interna - inch

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

Pomelli con filettatura interna

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0251.AE	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE5	acciaio	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE6	acciaio	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE7	acciaio	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A1	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A15	acciaio	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A16	acciaio	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A17	acciaio	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A2	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A25	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A26	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A27	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.A3	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	14

Pomelli con filettatura interna - inch

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0251.A35	acciaio	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.A36	acciaio	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.A37	acciaio	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OAE	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OAE5	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OAE6	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OAE7	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA1	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA15	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA16	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA17	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.OA2	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA25	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA26	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA27	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
K0251.OA3	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OA35	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OA36	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	14
K0251.OA37	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	14