

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Nota:

*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 18,5 mm.

Accessori:



Serratura girevole zinco K0522.

Serratura girevole di sicurezza K0524.

Serratura girevole con azionamento a leva K0525.

Serratura girevole con impugnatura a T K0526.

Disegni



Linguetta per serratura girevole in acciaio

Sintesi articoli

Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	B	B1	A con H=18,5	L
K0523.135X165	19	8,1	16,5	35
K0523.135X185	19	8,1	18,5	35
K0523.135X205	19	8,1	20,5	35
K0523.135X225	19	8,1	22,5	35
K0523.135X245	19	8,1	24,5	35
K0523.145X045	19	8,1	4,5	45
K0523.145X065	19	8,1	6,5	45
K0523.145X085	19	8,1	8,5	45
K0523.145X105	19	8,1	10,5	45
K0523.145X125	19	8,1	12,5	45
K0523.145X145	19	8,1	14,5	45
K0523.145X165	19	8,1	16,5	45
K0523.145X185	19	8,1	18,5	45
K0523.145X205	19	8,1	20,5	45
K0523.145X215	19	8,1	21,5	45
K0523.145X225	19	8,1	22,5	45
K0523.145X245	19	8,1	24,5	45
K0523.145X265	19	8,1	26,5	45
K0523.145X285	19	8,1	28,5	45
K0523.145X305	19	8,1	30,5	45
K0523.145X325	19	8,1	32,5	45
K0523.145X345	19	8,1	34,5	45
K0523.145X365	19	8,1	36,5	45
K0523.145X385	19	8,1	38,5	45
K0523.145X405	19	8,1	40,5	45
K0523.145X425	19	8,1	42,5	45