


Staffa di sollevamento


Descrizione articolo/immagini prodotto



Attenzione! Non utilizzare ganci troppo grandi o altri sistemi di sollevamento che potrebbero causare un allargamento e/o un'apertura della staffa a U!



Occorre assicurare che le staffe e/o gli anelli possano essere orientati e girati liberamente in tutte le direzioni.



Evitare un basso angolo di carico. Se si solleva un oggetto di 1.000 kg su due punti con un angolo di carico di 30°, ogni punto di aggancio sostiene un carico di 1.000 kg.

Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:

brunito.

Nota:

Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (fattore di sicurezza 5).


A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.

Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.

Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni. Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.

La capacità di carico della staffa non deve essere superata.

Disegni



Sintesi articoli

Staffa di sollevamento

Staffa di sollevamento

Sintesi articoli

N. ordine	Versione	D	D1	A	B	H	L	R	S	Portata max. kg	Coppia di serraggio Nm
K2178.08	Standard	M8	19	46,7	22	67,8	12,5	10,9	9,7	400	9,81
K2178.10	Standard	M10	19	46,7	22	67,8	17,5	10,9	9,7	450	16,7
K2178.12	Standard	M12	38,1	89,4	46	123	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.16	Standard	M16	38,1	89,4	46	123	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.201	Standard	M20	38,1	89,4	46	123	34	22,4	19	2150	133
K2178.20	Standard	M20	58,7	130,6	70	163	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.24	Standard	M24	58,7	130,6	70	163	37	35,6	25,4	4200	304
K2178.30	Standard	M30	81	165,1	90	221,7	46	44,5	31,7	7000	588
K2178.36	Standard	M36	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	11000	981
K2178.42	Standard	M42	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	12500	981
K2178.48	Standard	M48	106,4	217,2	115	316,7	88	57,2	44,4	13500	981
K2178.112	lungo	M12	38,1	89,4	46	170,7	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.116	lungo	M16	38,1	89,4	46	170,7	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.1201	lungo	M20	38,1	89,4	46	170,7	34	22,4	19	2150	133
K2178.120	lungo	M20	58,7	130,6	70	206	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.124	lungo	M24	58,7	130,6	70	206	37	35,6	25,4	4200	304