

Linguette acciaio inox, senza battuta

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:

Superficie non trattata.


Nota:

*A in mm per lunghezza alloggiamento H=26,1 mm.

Accessori:

Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 K2219.

Disegni



Sintesi articoli

Linguette acciaio inox, senza battuta

N. ordine	Versione 2	A con H=26,1	B	B1	L
K2221.145X521	a gomito in giù	52,1	19,5	8,1	45
K2221.145X501	a gomito in giù	50,1	19,5	8,1	45
K2221.145X481	a gomito in giù	48,1	19,5	8,1	45
K2221.145X461	a gomito in giù	46,1	19,5	8,1	45
K2221.145X441	a gomito in giù	44,1	19,5	8,1	45
K2221.145X421	a gomito in giù	42,1	19,5	8,1	45
K2221.145X401	a gomito in giù	40,1	19,5	8,1	45
K2221.145X381	a gomito in giù	38,1	19,5	8,1	45
K2221.145X361	a gomito in giù	36,1	19,5	8,1	45
K2221.145X341	a gomito in giù	34,1	19,5	8,1	45
K2221.145X321	a gomito in giù	32,1	19,5	8,1	45
K2221.145X301	a gomito in giù	30,1	19,5	8,1	45

Linguette acciaio inox, senza battuta

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	A con H=26,1	B	B1	L
K2221.145X281	a gomito in giù	28,1	19,5	8,1	45
K2221.145X261	dritto	26,1	19,5	8,1	45
K2221.145X241	a gomito verso l'alto	24,1	19,5	8,1	45
K2221.145X221	a gomito verso l'alto	22,1	19,5	8,1	45
K2221.145X201	a gomito verso l'alto	20,1	19,5	8,1	45
K2221.145X181	a gomito verso l'alto	18,1	19,5	8,1	45
K2221.145X161	a gomito verso l'alto	16,1	19,5	8,1	45
K2221.145X141	a gomito verso l'alto	14,1	19,5	8,1	45
K2221.145X121	a gomito verso l'alto	12,1	19,5	8,1	45