



5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké

Popis zboží/obrázky produktu



Upínací síla 5osého kompaktního upínače



Popis

Materiál:

Základní desky a čelisti z cementační oceli
Upínací čelisti z nástrojové oceli.

Provedení:

Čelisti bryněrovány.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Snadná obsluha spolu s rychlým seřízením pomocí stupnice umožňují rychlou a bezpečnou úpravu upínacích čelistí na nové obrobky.

Na základě symetrické konstrukce 5osého upínače se obrobek vystředí vždy do středu.

Díky optimálnímu přístupu k obrobku lze používat běžné krátké standardní nástroje. Tím se značně sníží náklady na nástroje.

Efekt přitažení při hloubce upnutí >5 mm.

Šířky upnutí jsou možné od 20 mm do 320 mm.

Montáž:

5osý kompaktní upínač lze namontovat na stoly s T-drážkami, rastrové systémy s adaptérovou přírubou a na běžné upínací systémy s nulovým bodem.

Rozsah dodávky:

Základní deska K0994
Upínací čelisti K0976
Prodlužovací hřídel K0990.060
Prodlužovací hřídel K0990.120
Hřídel adaptéru K0991.060
Hřídel adaptéru K0991.120
Závitové vřeteno K0940.999.002
Vřetenová matice K0940.999.003

Příslušenství:

Opěrné lišty K0974
Upínací čelisti K0975
Výkyvná čelist K0988
Střední čelist K0987
Spojka pro křížové upnutí K0992

Opěrnou lištu a upínací čelisti s kolíky objednávejte zvlášť.

