

## Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis




**Materiál:**

Zušlechtná ocel.

**Upozornění:**


Otočné upínače se používají převážně tam, kde upínací body pro vkládání a vyjímání obrobků musejí zůstat volné.

\* Přípustná síla ruky pro rukojeť.



# Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou

## Výkresy



## Přehled zboží

### Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou

Objednací číslo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F= Upínací síla N	Ruční síla FH N
K0927.100	45	10	25,5	25	16	50	89	42	1	32	26	22	18	20	1,5	11	5,5	8	24	M6	31,5	40,5	34,5	43,5	700	100*
K0927.150	55	12	32	31	20	63	109	52	1,2	40	32	28	22	25	1,8	14	6,6	10	30,5	M8	36,4	48,6	41,4	53,6	1100	150*