


## Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Ocel


#### Provedení:

Pozinkováno, modře pasivováno.

#### Upozornění:

Projmutě tvarovaná rukojeť je vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.

### Výkresy



### Přehled zboží

#### Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové

Objednací číslo	Druh závitu	D	D1	D4	L	L1	L3	SW
K0166.0616050	vnější závit	M6	16	10	11	50	7	3
K0166.0820064	vnější závit	M8	20	13	13	64	8	4
K0166.1025080	vnější závit	M10	25	16	14	80	10	5
K0166.1232100	vnější závit	M12	32	20	21	100	13	6
K0166.1636112	vnější závit	M16	36	22	26	112	14	8