

Třmenové úchyty, kulaté

Popis zboží/obrázky produktu




Popis

Materiál:
GJS 400.

Provedení:
Zbaveno ostří a omíláno.
Potaženo černým plastem.
Dosedací plochy opracovány.

Montáž:
Ze zadní strany.

Výkresy



Přehled zboží

Třmenová madla

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	D2	H	L	R	T	Nosná síla N
K0186.10006	bez povrchové úpravy	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
K0186.11208	bez povrchové úpravy	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
K0186.12510	bez povrchové úpravy	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
K0186.14012	bez povrchové úpravy	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000
K0186.100061	černá	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
K0186.112081	černá	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
K0186.125101	černá	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
K0186.140121	černá	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000

