

# Kameny do drážky otočné, s příčkou, typ I

Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

### Materiál:



Ocel.

### Provedení:


Pozinkováno.

### Upozornění:

Kámen do drážky se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Díky kuličce s pružinovým uložením je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce. Příčka centruje kámen do drážky v profilové drážce a zaručuje tím vždy optimální opěrnou plochu.



## Výkresy



## Kameny do drážky otočné, s příčkou, typ I

### Přehled zboží

#### Kameny do drážky, otočné, s příčkou, typ I

Objednací číslo	Provedení	Šířka drážky	D	B	B1	H	H1	H2	L
K1024.0604	A	6	M4	10,5	6,5	6,9	1	0,6	17
K1024.0605	A	6	M5	10,5	6,5	6,9	1	0,6	17
K1024.0606	A	6	M6	10,5	6,5	6,9	1	0,6	17
K1024.0803	B	8	M3	13,5	7,8	7,2	1,75	0,8	22
K1024.0804	B	8	M4	13,5	7,8	7,2	1,75	0,8	22
K1024.0805	B	8	M5	13,5	7,8	7,2	1,75	0,8	22
K1024.0806	B	8	M6	13,5	7,8	7,2	1,75	0,8	22
K1024.0808	B	8	M8	13,5	7,8	7,2	1,75	0,8	22