

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:

Ocelové provedení:

Povrch jemně vybroušený a pochromovaný do vysokého. U ocelového provedení může být navíc rukojeť potažena umělou hmotou.


Nerezové provedení:

Povrch hladce vybroušený, pololesklý.

Upozornění:

Součástí dodávky je upevňovací materiál z pozinkované oceli resp. nerezové oceli. Aretace pružinou v obou koncových polohách.

Výkresy



Přehled zboží

Třmenová madla sklopná

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení 2	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K0218.1001	ocel	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1201	ocel	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1801	ocel	-	180	18	M10x1	43	198	500

Třmenové úchyty z nerezové oceli, kulaté, sklopné

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení 2	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K0218.1002	ocel	s plastovým povlakem	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1202	ocel	s plastovým povlakem	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1802	ocel	s plastovým povlakem	180	18	M10x1	43	198	500
K0218.1003	nerezová ocel	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1203	nerezová ocel	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1803	nerezová ocel	-	180	18	M10x1	43	198	500