

Miskové úchyty z hliníku, sklopné

Popis zboží/obrázky produktu

19"



Popis

Materiál:

Misková madla z hliníkového profilu.

Boční lišty z polyamidu.

Provedení A - upevnění gumovou lištou.

Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.

Provedení:

Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.

Upozornění:

Misková madla sklopná v provedení A lze u tlouštěk plechů 1-2,5 mm namontovat bez přišroubování pomocí 2 profilů z měkkého plastu.

Misková madla sklopná v provedení B lze alternativně připevnit 2 zápustnými šrouby z vnějšku.

Dvě křížové drážky u šroubů M4 umožňují připojení uzemnění a mohou sloužit jako montážní pomůcka pro dodatečné vestavné díly.


Montáž:

Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.

V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.

Miskové úchyty z hliníku, sklopné

Výkresy



Přehled zboží

Misková madla sklopná

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Provedení	Provedení 2	H	L	L1	T	Montážní otvor	Nosná síla N
K0239.10011	černá	A	zásuvné	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11811	černá	A	zásuvné	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16711	černá	A	zásuvné	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10013	natur	A	zásuvné	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11813	natur	A	zásuvné	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16713	natur	A	zásuvné	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10021	černá	B	šroubovatelný	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11821	černá	B	šroubovatelný	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16721	černá	B	šroubovatelný	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10023	natur	B	šroubovatelný	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11823	natur	B	šroubovatelný	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16723	natur	B	šroubovatelný	90	167	182	19,5	174 x 73	500

