

## Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Korpus ze zušlechtěné oceli.

Kulička provedení K POM.

#### Provedení:

Korpus kalen.

Kulička z POM v bílém provedení.

#### Upozornění:

Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.



#### Přednosti:

Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částic.

Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky.

Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavení a polohování.

### Výkresy



## Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D2	D3	H1	SW1	Kulička ø	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K0290.712X025	K	25	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X035	K	35	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X050	K	50	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.716X025	K	25	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X035	K	35	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X050	K	50	M16	8,5	1,5	8	10	4