

Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.

Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.

Tlačítko z plastu (POM).

Provedení:

Ocelové části bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Standardní barvy jsou:

Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.

Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.

Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.

Při $L \geq 60$ mm činí délka závitu 60 mm.

Na vyžádání:

Další vnější závity, délky šroubů i nadstandardní provedení.

Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Odkaz na výkres:


1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753

Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Svěrací páky s tlačítkem, s vnějším závitem, ocelové části z nerezové oceli

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
K0270.71105X10	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.71105X15	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.71105X20	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.71105X25	tmavošedá RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.72105X10	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.72105X15	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.72105X20	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.72105X25	čistě oranžová RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.73105X10	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.73105X15	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.73105X20	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
K0270.73105X25	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.71106X10	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.71106X15	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.71106X20	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.71106X25	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.71106X30	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.71106X40	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.71106X50	tmavošedá RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.72106X10	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.72106X15	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.72106X20	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.72106X25	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.72106X30	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.72106X40	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.72106X50	čistě oranžová RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.73106X10	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.73106X15	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.73106X20	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.73106X25	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.73106X30	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.73106X40	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.73106X50	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.71206X15	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.71206X20	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71206X25	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71206X30	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71206X40	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71206X50	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71206X60	tmavošedá RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72206X15	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.72206X20	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72206X25	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72206X30	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72206X40	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72206X50	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72206X60	čistě oranžová RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73206X15	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.73206X20	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73206X25	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73206X30	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73206X40	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73206X50	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73206X60	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71208X15	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.71208X20	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71208X25	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71208X30	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71208X40	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71208X50	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71208X60	tmavošedá RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72208X15	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.72208X20	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72208X25	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72208X30	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72208X40	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72208X50	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72208X60	čistě oranžová RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73208X15	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.73208X20	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73208X25	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73208X30	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30

Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
K0270.73208X40	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73208X50	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73208X60	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71210X20	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71210X25	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71210X30	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71210X40	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71210X50	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71210X60	tmavošedá RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72210X20	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72210X25	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72210X30	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72210X40	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72210X50	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72210X60	čistě oranžová RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73210X20	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73210X25	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73210X30	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73210X40	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73210X50	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73210X60	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71308X20	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.71308X25	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.71308X30	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.71308X40	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.71308X50	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.71308X60	tmavošedá RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.72308X20	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.72308X25	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.72308X30	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.72308X40	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.72308X50	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.72308X60	čistě oranžová RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.73308X20	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.73308X25	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.73308X30	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.73308X40	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.73308X50	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.73308X60	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.71310X20	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.71310X25	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.71310X30	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.71310X40	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.71310X50	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.71310X60	tmavošedá RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.72310X20	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.72310X25	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.72310X30	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.72310X40	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.72310X50	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.72310X60	čistě oranžová RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.73310X20	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.73310X25	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.73310X30	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.73310X40	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.73310X50	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.73310X60	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.71412X25	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.71412X30	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.71412X40	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.71412X50	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50

Upínací páka z plastu s vnějším závitem a tlačítkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L
K0270.71412X60	tmavošedá RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.72412X25	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.72412X30	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.72412X40	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.72412X50	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.72412X60	čistě oranžová RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.73412X25	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.73412X30	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.73412X40	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.73412X50	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.73412X60	bezpečnostní červená RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.71516X30	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.71516X40	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.71516X50	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.71516X60	tmavošedá RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.72516X30	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.72516X40	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.72516X50	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.72516X60	čistě oranžová RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.73516X30	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.73516X40	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.73516X50	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.73516X60	bezpečnostní červená RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60