

## Závitové vložky zesílené

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Vložka do závitu ocel nebo nerez.

#### Provedení:

Pasivováno.

#### Upozornění:

Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.

Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků. U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny. Přípustné odchylky od normy:

Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty  $\pm 0,25$  mm.

U zesílených závitových vložek nabízíme také provedení se zesíleným průřezem, a to pro případy zvýšeného zatížení.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.


#### Přednosti:

- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.

#### Odkaz na výkres:

1) Aretační klín

### Výkresy



### Přehled zboží

#### Závitové vložky zesílené a montážní nářadí

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 Vnitřní závit | D2 Vnější závit | L Délka | Montáž $\emptyset$ vrtáku | Montáž $\emptyset$ zápuště $+0,25$ | Montáž závitový | Montáž minimální hloubka závitu | Demontáž $\emptyset$ vrtáku | Demontáž Hloubka vývrtu | Objednací číslo montážní nářadí |
|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| K0399.04        | ocel                     | M4               | M8              | 8       | 6,9                       | 8,3                                | M8              | 9,5                             | 5,5                         | 4                       | K0399.804                       |

## Závitové vložky zesílené

### Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 Vnitřní závit | D2 Vnější závit | L Délka | Montáž Ø vrtáku | Montáž Ø zápuště +0,25 | Montáž závitový | Montáž minimální hloubka závitů | Demontáž Ø vrtáku | Demontáž Hloubka vývrtu | Objednací číslo montážní nářadí |
|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| K0399.05        | ocel                     | M5               | M10x1,25        | 10      | 8,8             | 10,3                   | M10x1,25        | 12,5                            | 7,5               | 4,8                     | K0399.805                       |
| K0399.06        | ocel                     | M6               | M12x1,25        | 12      | 10,8            | 12,3                   | M12x1,25        | 14,5                            | 9,5               | 4,8                     | K0399.806                       |
| K0399.08        | ocel                     | M8               | M14x1,5         | 14      | 12,8            | 14,3                   | M14x1,5         | 16,5                            | 11,5              | 4,8                     | K0399.808                       |
| K0399.08X1      | ocel                     | M8x1             | M14x1,5         | 14      | 12,8            | 14,3                   | M14x1,5         | 16,5                            | 11,5              | 4,8                     | K0399.808                       |
| K0399.10        | ocel                     | M10              | M16x1,5         | 16      | 14,8            | 16,3                   | M16x1,5         | 18,5                            | 13,5              | 4,8                     | K0399.810                       |
| K0399.10X125    | ocel                     | M10x1,25         | M16x1,5         | 16      | 14,8            | 16,3                   | M16x1,5         | 18,5                            | 13,5              | 4,8                     | K0399.810                       |
| K0399.12        | ocel                     | M12              | M18x1,5         | 18      | 16,8            | 18,3                   | M18x1,5         | 20,5                            | 15,5              | 4,8                     | K0399.812                       |
| K0399.12X125    | ocel                     | M12x1,25         | M18x1,5         | 18      | 16,8            | 18,3                   | M18x1,5         | 20,5                            | 15,5              | 4,8                     | K0399.812                       |
| K0399.14        | ocel                     | M14              | M20x1,5         | 20      | 18,8            | 20,3                   | M20x1,5         | 22,5                            | 17,5              | 4,8                     | K0399.814                       |
| K0399.14X15     | ocel                     | M14x1,5          | M20x1,5         | 20      | 18,8            | 20,3                   | M20x1,5         | 22,5                            | 17,5              | 4,8                     | K0399.814                       |
| K0399.16        | ocel                     | M16              | M22x1,5         | 22      | 20,7            | 22,3                   | M22x1,5         | 24,5                            | 17,8              | 6,4                     | K0399.816                       |
| K0399.16X15     | ocel                     | M16x1,5          | M22x1,5         | 22      | 20,7            | 22,3                   | M22x1,5         | 24,5                            | 17,8              | 6,4                     | K0399.816                       |
| K0399.18X15     | ocel                     | M18x1,5          | M24x1,5         | 24      | 22,5            | 24,3                   | M24x1,5         | 26,5                            | 19,8              | 6,4                     | K0399.818                       |
| K0399.20        | ocel                     | M20              | M30x2           | 30      | 28              | 30,3                   | M30x2           | 34,5                            | 25,8              | 6,4                     | K0399.820                       |
| K0399.20X15     | ocel                     | M20x1,5          | M30x2           | 30      | 28              | 30,3                   | M30x2           | 34,5                            | 25,8              | 6,4                     | K0399.820                       |
| K0399.22X15     | ocel                     | M22x1,5          | M32x2           | 32      | 30              | 32,3                   | M32x2           | 36,5                            | 27,8              | 6,4                     | K0399.822                       |
| K0399.24        | ocel                     | M24              | M33x2           | 33      | 31              | 33,3                   | M33x2           | 37,5                            | 28,8              | 6,4                     | K0399.824                       |
| K0399.24X2      | ocel                     | M24x2            | M33x2           | 33      | 31              | 33,3                   | M33x2           | 37,5                            | 28,8              | 6,4                     | K0399.824                       |
| K0399.104       | nerezová ocel            | M4               | M8              | 8       | 6,9             | 8,3                    | M8              | 9,5                             | 5,5               | 4                       | K0399.804                       |
| K0399.105       | nerezová ocel            | M5               | M10x1,25        | 10      | 8,8             | 10,3                   | M10x1,25        | 12,5                            | 7,5               | 4,8                     | K0399.805                       |
| K0399.106       | nerezová ocel            | M6               | M12x1,25        | 12      | 10,8            | 12,3                   | M12x1,25        | 14,5                            | 9,5               | 4,8                     | K0399.806                       |
| K0399.108       | nerezová ocel            | M8               | M14x1,5         | 14      | 12,8            | 14,3                   | M14x1,5         | 16,5                            | 11,5              | 4,8                     | K0399.808                       |
| K0399.108X1     | nerezová ocel            | M8x1             | M14x1,5         | 14      | 12,8            | 14,3                   | M14x1,5         | 16,5                            | 11,5              | 4,8                     | K0399.808                       |
| K0399.110       | nerezová ocel            | M10              | M16x1,5         | 16      | 14,8            | 16,3                   | M16x1,5         | 18,5                            | 13,5              | 4,8                     | K0399.810                       |
| K0399.110X125   | nerezová ocel            | M10x1,25         | M16x1,5         | 16      | 14,8            | 16,3                   | M16x1,5         | 18,5                            | 13,5              | 4,8                     | K0399.810                       |
| K0399.112       | nerezová ocel            | M12              | M18x1,5         | 18      | 16,8            | 18,3                   | M18x1,5         | 20,5                            | 15,5              | 4,8                     | K0399.812                       |
| K0399.112X125   | nerezová ocel            | M12x1,25         | M18x1,5         | 18      | 16,8            | 18,3                   | M18x1,5         | 20,5                            | 15,5              | 4,8                     | K0399.812                       |
| K0399.114       | nerezová ocel            | M14              | M20x1,5         | 20      | 18,8            | 20,3                   | M20x1,5         | 22,5                            | 17,5              | 4,8                     | K0399.814                       |
| K0399.114X15    | nerezová ocel            | M14x1,5          | M20x1,5         | 20      | 18,8            | 20,3                   | M20x1,5         | 22,5                            | 17,5              | 4,8                     | K0399.814                       |
| K0399.116       | nerezová ocel            | M16              | M22x1,5         | 22      | 20,7            | 22,3                   | M22x1,5         | 24,5                            | 17,8              | 6,4                     | K0399.816                       |
| K0399.116X15    | nerezová ocel            | M16x1,5          | M22x1,5         | 22      | 20,7            | 22,3                   | M22x1,5         | 24,5                            | 17,8              | 6,4                     | K0399.816                       |
| K0399.118X15    | nerezová ocel            | M18x1,5          | M24x1,5         | 24      | 22,5            | 24,3                   | M24x1,5         | 26,5                            | 19,8              | 6,4                     | K0399.818                       |
| K0399.120       | nerezová ocel            | M20              | M30x2           | 30      | 28              | 30,3                   | M30x2           | 34,5                            | 25,8              | 6,4                     | K0399.820                       |
| K0399.120X15    | nerezová ocel            | M20x1,5          | M30x2           | 30      | 28              | 30,3                   | M30x2           | 34,5                            | 25,8              | 6,4                     | K0399.820                       |
| K0399.122X15    | nerezová ocel            | M22x1,5          | M32x2           | 32      | 30              | 32,3                   | M32x2           | 36,5                            | 27,8              | 6,4                     | K0399.822                       |
| K0399.124       | nerezová ocel            | M24              | M33x2           | 33      | 31              | 33,3                   | M33x2           | 37,5                            | 28,8              | 6,4                     | K0399.824                       |
| K0399.124X2     | nerezová ocel            | M24x2            | M33x2           | 33      | 31              | 33,3                   | M33x2           | 37,5                            | 28,8              | 6,4                     | K0399.824                       |