

Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:

Ocel, modře pasivovaná.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Závitové kolíky se zářezem byly koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky." Ty se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.

K lepení se v praxi osvědčil produkt LOCTITE 638 a 648.

Technické údaje viz K0404.

Přehled zboží

Sady závitových kolíků se zářezem

Objednací číslo ocel	Objednací číslo nerezová ocel	Obsah (ks) (lepidla LOCTITE 638 a 648 nejsou v dodávce obsažena)
K0405.01	K0405.02	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6)

Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

Objednací číslo	Provedení	Balení	Pevnost v oblasti zářezu N/mm ²	Moment uvolnění Nm	Teplotná odolnost
K0655.6380010	LOCTITE 638	lahvička 10 ml	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	lahvička 10 ml	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C