

Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou

Popis zboží/obrázky produktu




Popis

Materiál:
Polyamid.
Šroub z oceli.

Provedení:
Černá.
Šroub pozinkovaný.

Upozornění:
Stavitelná nožka s rýhovanou dosedací plochou. Tuhé provedení.

Výkresy



Přehled zboží

Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou

Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	H	H1	L	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K0677.2805X016	28,5	M5	9,3	25,3	16	2
K0677.2805X020	28,5	M5	9,3	29,3	20	2
K0677.2805X025	28,5	M5	9,3	34,3	25	2
K0677.2805X040	28,5	M5	9,3	49,3	40	2
K0677.2806X016	28,5	M6	9,3	25,3	16	3,5
K0677.2806X020	28,5	M6	9,3	29,3	20	3,5
K0677.2806X030	28,5	M6	9,3	39,3	30	3,5
K0677.2806X040	28,5	M6	9,3	49,3	40	3,5
K0677.2806X050	28,5	M6	9,3	59,3	50	3,5
K0677.2808X016	28,5	M8	9,3	25,3	16	4,5
K0677.2808X020	28,5	M8	9,3	29,3	20	4,5
K0677.2808X030	28,5	M8	9,3	39,3	30	4,5
K0677.2808X040	28,5	M8	9,3	49,3	40	4,5
K0677.2808X050	28,5	M8	9,3	59,3	50	4,5
K0677.2808X060	28,5	M8	9,3	69,3	60	4,5
K0677.2808X080	28,5	M8	9,3	89,3	80	4,5