

Magnety válcové s čepem z AlNiCo

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.

Provedení:

Pouzdro pozinkované.

Upozornění:

Kolíkové upínače s hladkým čepem, stíněný systém.
Bez snížení přídržné síly lze čep prodloužit o míru „H1“.


Teplotní rozsah:

max. 450 °C.

Odkaz na výkres:

1) přitlačná plocha

Výkresy



Přehled zboží

Magnety válcové s čepem z AlNiCo

Objednací číslo	D	D1	L	H	H1	Přídržná síla N
K0547.01	6	3	8	20	2	1,7
K0547.02	8	3	8	20	3	4
K0547.03	10	4	8	20	6	8,5
K0547.04	13	4	8	20	7	12
K0547.05	16	5	8	20	5	20
K0547.06	20	6	8	25	6	50
K0547.07	25	8	10	35	5	115
K0547.08	32	10	10	40	3	200
K0547.09	40	15	20	50	5	240
K0547.10	50	18	25	60	2	420

