

Magnety (hrnkové, ploché)

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.

Provedení:

Pouzdro červeně lakované.

Upozornění:

Stíněný systém. Ploché hrnkové magnety se používají při malé potřebě místa k montáži do zařízení.

Teplotní rozsah:

max. 450 °C.


Na vyžádání:

Jiná barevná provedení.

Odkaz na výkres:

1) přítlačná plocha

Výkresy



Přehled zboží

Magnety (hrnkové, ploché)

Objednací číslo	D	D1	H	Přidrzná síla N
K0558.01	19	3,5	8	30
K0558.02	29	5	9	55
K0558.03	38	5	10,5	95