

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.

Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.

Tlačítko z plastu (POM).

Provedení:

Ocelové části bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Standardní barvy jsou:

Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.

Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.

Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.

Na vyžádání:

Další vnitřní závity i nadstandardní provedení.


Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Svěrací páky s tlačítkem, s vnitřním závitem, ocelové části z nerezové oceli

| Objednací číslo | Barva základního tělesa | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Počet zubů |
|-----------------|-------------------------------|----|----|----|-----|------|----|------|------|-----|------|------|------|----|------------|
| K0270.71104 | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.72104 | čistě oranžová RAL 2004 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.73104 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.71105 | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.72105 | čistě oranžová RAL 2004 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.73105 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.71106 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.72106 | čistě oranžová RAL 2004 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.73106 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |
| K0270.71206 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží

| Objednáací číslo | Barva základního tělesa | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Počet zubů |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------------|
| K0270.72206 | čistě oranžová RAL 2004 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.73206 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.71208 | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.72208 | čistě oranžová RAL 2004 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.73208 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |
| K0270.71308 | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.72308 | čistě oranžová RAL 2004 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.73308 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.71310 | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.72310 | čistě oranžová RAL 2004 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.73310 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |
| K0270.71410 | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.72410 | čistě oranžová RAL 2004 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.73410 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.71412 | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.72412 | čistě oranžová RAL 2004 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.73412 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
| K0270.71512 | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.72512 | čistě oranžová RAL 2004 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.73512 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.71516 | tmavošedá RAL 7021 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.72516 | čistě oranžová RAL 2004 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |
| K0270.73516 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |