

## Upínače s posuvnou tyčí mini provedení B

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Ocel.

#### Provedení:


Pozinkováno a pasivováno.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

#### Upozornění:

Tyčové upínače s velmi nízkou konstrukční výškou. Upínače aretují v uzavřené i otevřené poloze uchycení. Mohou být proto použity jak na tlak, tak i na tah.

### Výkresy



### Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Zdvih S	Přidrzná síla F2 N	Přidrzná síla F1 N
K0745.20050	B	16	500	500