

doplňkové díly "arness"

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel

Provedení:

bryněrováno


Upozornění:

Dráha přistavení je 12 mm. V rámci krátké upínací dráhy upínání (1,5 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1 mm. Upínací prvek "arness" je možné zabudovat v každé horizontální i vertikální poloze.

Aby bylo dosaženo individuálního přizpůsobení různým možnostem, bylo vyvinuto několik normovaných doplňkových dílů. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny vysoce namáhané díly křivkového systému a tlačný díl jsou legovány a kaleny.

Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.

Výkresy



doplňkové díly "arness"

Přehled zboží

Objednací číslo	Název
K0021.02	Vidlice
K0021.03	Tažný třmen
K0021.04	Tlačný prvek