

Manipulační tyče, provedení C

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Knoflíky duroplast PF 31.


Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.

Provedení:

Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.

Ocel brynýrovaná nebo nerezová ocel lesklá.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	ocel	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	ocel	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	ocel	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	ocel	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	ocel	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	ocel	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	ocel	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	ocel	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	ocel	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	ocel	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	ocel	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	ocel	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	ocel	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	ocel	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	ocel	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	nerezová ocel	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	nerezová ocel	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	nerezová ocel	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	nerezová ocel	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	nerezová ocel	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	nerezová ocel	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	nerezová ocel	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	nerezová ocel	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	nerezová ocel	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	nerezová ocel	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	nerezová ocel	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	nerezová ocel	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	nerezová ocel	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	nerezová ocel	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	nerezová ocel	C	14	M12	35	160	16	53

