

## Třmenové úchyty z hliníku, úzké s adaptovatelnou šířkou

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis


#### Materiál:

Hliníkový profil EN AW-6060.

#### Provedení:

Matováno a černě, resp. přírodně eloxováno.

### Výkresy



### Přehled zboží

#### Přístrojová madla

Objednací číslo	Provedení	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K0213.09001	B	černá	90	12	M5	28	98	300
K0213.09003	B	natur	90	12	M5	28	98	300