

## Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním

Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Korpus ze zušlechtěné oceli.

Kulička z nástrojové oceli.

#### Provedení:

Korpus zušlechtěn. Kulička kalena, brynýrována.

#### Upozornění:

Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Svě využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.



#### Přednosti:

Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částic.

Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky.

Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavení a polohování.

### Výkresy



## Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D2	D3	H1	SW1	Kulička ø	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
K0290.312X025	F	25	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X035	F	35	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X050	F	50	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.316X025	F	25	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X035	F	35	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X050	F	50	M16	8,5	1,5	8	10	23