

Opěrné kameny kruhové

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál, provedení:

Provedení F z nástrojové oceli, tvrzeno a bryněrováno.

Upozornění:

Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.

Opěrné kameny a vložky lze montovat do následujících výkyvných opěrek:



Objednací čísla K0285.117X022 až do K0285.936X036

Objednací čísla K0289.110X015 až do K0289.924X100

Objednací čísla K0291.120X030 až do K0291.924X080

Výkresy

Provedení F
opěrný kámen zploštělý,
s vroubkováním



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D2	L3	C	E	G
K0385.1010	F	10	10	4,5	4,75	M5
K0385.1210	F	12	10	4,5	4,75	M5
K0385.1212	F	12	12	6	4,75	M5
K0385.1610	F	16	10	4,5	4,75	M6
K0385.2010	F	20	10	4,5	4,75	M6
K0385.2510	F	25	10	4,5	4,75	M6

