

Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Upozornění:

Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje.

Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zbarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.

Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.


Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

Výkresy



Přehled zboží

Pryžové silentbloky, typ DS s přísavkou

Objednací číslo	D	H	G	L	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0572.01501457	15	14	M4	13	50	100
K0572.02501857	25	18,5	M6	18	95	285
K0572.03002857	30	28,5	M8	23	97	340
K0572.04002857	40	28	M8	23	120	480
K0572.05002857	50	28	M10	28	220	990
K0572.07003057	70	30	M10	28	360	2160
K0572.07503757	75	37	M12	37	390	3510
K0572.10005057	100	50	M16	42	540	8100

Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem

Přehled zboží
