

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso z oceli pro zušlechtnění.

Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.

Vložka:

Provedení E nerezová ocel.

Provedení:

Těleso zušlechtněné a bryněované.

Kulička kalená, bez povrchové úpravy.

Vložka:

Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.

Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.

Kulička je jištěna proti protočení.


Přednosti:

Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny a vložek.

Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částic.

Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.

Výkresy



Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Kulička \emptyset	Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)	Objednací číslo pro nerezovou vložku
K0289.210X015	E	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10102
K0289.210X030	E	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10102
K0289.210X050	E	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10102
K0289.212X020	E	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12102
K0289.212X040	E	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12102
K0289.212X060	E	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12102
K0289.216X025	E	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16102
K0289.216X050	E	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16102
K0289.216X080	E	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16102
K0289.220X030	E	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20102
K0289.220X060	E	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20102
K0289.220X100	E	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20102
K0289.224X040	E	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25102
K0289.224X100	E	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25102