


## Šestihranné matice DIN 934, nerezové oceli

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.

#### Provedení:


Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.

Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.

#### Na vyžádání:

Otvory klíčů podle DIN ISO 272.

### Výkresy



### Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	D	E	H	SW	DIN
K1145.103	nerezová ocel A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.104	nerezová ocel A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.105	nerezová ocel A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.106	nerezová ocel A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.108	nerezová ocel A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.110	nerezová ocel A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934

## Šestihřanné matice DIN 934, nerezové oceli

### Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	D	E	H	SW	DIN
K1145.112	nerezová ocel A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.116	nerezová ocel A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.120	nerezová ocel A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.130	nerezová ocel A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.136	nerezová ocel A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.114	nerezová ocel A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.122	nerezová ocel A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.124	nerezová ocel A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.127	nerezová ocel A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.133	nerezová ocel A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.603	nerezová ocel A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.604	nerezová ocel A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.605	nerezová ocel A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.606	nerezová ocel A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.608	nerezová ocel A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.610	nerezová ocel A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.612	nerezová ocel A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.614	nerezová ocel A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.616	nerezová ocel A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.620	nerezová ocel A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.622	nerezová ocel A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.624	nerezová ocel A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.627	nerezová ocel A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.630	nerezová ocel A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.633	nerezová ocel A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.636	nerezová ocel A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934