

## Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Mosazná objímka.

Trubičková vodováha ze skla.

#### Provedení:

Potažena niklem a vyleštěna do vysokého lesku.

Provedení B černá eloxovaná.

#### Upozornění:

Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonměřů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.

Trubičkové vodováhy lze upevnit pomocí dvou otvorů.


- Provedení A: průhledítko
- Provedení B: tři průhledítka
- Citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- Zelená náplň

#### Teplotní rozsah:

-35 °C až +55 °C.

Úhlová minuta	Stupeň v desetinném formátu	Výškový rozdíl v milimetrech na metr
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

### Výkresy



### Přehled zboží

#### Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování

Objednací číslo	Provedení	B	D4	H	H1	L	L1	L2	Citlivost
K1158.1571350	A	12,3	4,5	13	1	57	37	45	50'
K1158.2571305	B	12,3	4,5	13	1	57	37	45	5'

