

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm, pružina otevírací

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení:

Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.


Krouticí moment pružiny:

$M(0^\circ) : 0,85 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,56 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,28 \text{ Nm}$

Provedení A: bez otvory

Provedení B: s otvory

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení	Materiál Základní těleso	Barva základního tělesa	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1175.4012000	A	pružina otevírací	Ocel	bez povrchové úpravy	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.4012001	B	pružina otevírací	Ocel	pozinkováno	40	22,7	120	60	4	4	1,5
K1175.14012000	A	pružina otevírací	Nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.14012001	B	pružina otevírací	Nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	22,7	120	60	4	4	1,5