

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu

Popis zboží/obrázky produktu

19"



Popis

Materiál:

Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Závitové pouzdro, ocel.


Provedení:

Manipulační rukojeť eloxovaná, v přírodní barvě nebo černá.
Závitové pouzdro pozinkované.

Upozornění:

- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem

Výkresy



Přehled zboží

Třmenová madla

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K1128.055101	černá	55	12,5	M5	40	75,5	1000
K1128.088101	černá	88	12,5	M5	40	108,5	1000
K1128.100101	černá	100	12,5	M5	40	120,5	1000
K1128.120101	černá	120	12,5	M5	40	140,5	1000
K1128.180101	černá	180	12,5	M5	40	200,5	1000
K1128.235101	černá	235	12,5	M5	40	255,5	1000
K1128.055103	natur	55	12,5	M5	40	75,5	1000
K1128.088103	natur	88	12,5	M5	40	108,5	1000

Třmenové úchyty z hliníku, s plastovým ramenem úchytu**Přehled zboží**

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K1128.100103	natur	100	12,5	M5	40	120,5	1000
K1128.120103	natur	120	12,5	M5	40	140,5	1000
K1128.180103	natur	180	12,5	M5	40	200,5	1000
K1128.235103	natur	235	12,5	M5	40	255,5	1000