

Ploché upínací páky z nerezové oceli, s vnějším závitem, 15 stupňů

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení:

Ocelové části bez povrchové úpravy.


Na vyžádání:

Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Odkaz na výkres:

1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753

Výkresy



Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | X | A=Délka držadla | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Počet zubů | L |
|-----------------|-----------|-----|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|------------|----|
| K0129.1082X30 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 30 |
| K0129.1082X40 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 40 |
| K0129.1082X50 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 50 |
| K0129.2102X30 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 |
| K0129.2102X40 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 |
| K0129.2102X50 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 |
| K0129.2102X60 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 |
| K0129.2122X30 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 |
| K0129.2122X40 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 |
| K0129.2122X50 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 |
| K0129.2122X60 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 |
| K0129.3162X40 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 40 |
| K0129.3162X50 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 50 |
| K0129.3162X60 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 60 |

