

Upínací páky, nerezové

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení:

Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Kulová koncovka, leštěná.

Upozornění:

Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.

Na vyžádání:

Odlíšná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení.

Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Přehled zboží

Upínací páky, nerezové

Objednací číslo	Druh závitů	Provedení	Velikost	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.2082	vnitřní závit	0°	1	M8	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.2102	vnitřní závit	0°	1	M10	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.21012	vnitřní závit	0°	2	M10	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2122	vnitřní závit	0°	2	M12	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2162	vnitřní závit	0°	3	M16	23	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.2202	vnitřní závit	0°	4	M20	26	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.1102	zalicovaný otvor	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.1122	zalicovaný otvor	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1142	zalicovaný otvor	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1162	zalicovaný otvor	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.1202	zalicovaný otvor	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.208	vnitřní závit	20°	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.210	vnitřní závit	20°	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.2101	vnitřní závit	20°	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.212	vnitřní závit	20°	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.216	vnitřní závit	20°	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.220	vnitřní závit	20°	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15
K1444.110	zalicovaný otvor	20°	1	10	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.112	zalicovaný otvor	20°	2	12	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.114	zalicovaný otvor	20°	2	14	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.116	zalicovaný otvor	20°	3	16	28	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.120	zalicovaný otvor	20°	4	20	32	41	13	32	61	80	49	123	15