

Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení:

Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Kulová koncovka, leštěná.

Upozornění:

Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.

Přehled zboží

Objednací číslo	Druh závitu	Provedení	Velikost	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
K1444.2082	vnitřní závit	0°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.2102	vnitřní závit	0°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.21012	vnitřní závit	0°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2122	vnitřní závit	0°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2162	vnitřní závit	0°	3	M16	23	33	13	32	52	41	126,5
K1444.2202	vnitřní závit	0°	4	M20	26	41	13	32	61	49	128,5