

Upínací páky s lícovaným otvorem, 0 stupňů

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení:

Brynýrováno.


Upozornění:

Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.

Na vyžádání:

Odlišná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Druh upevnění	X	T	A=Délka držadla	D	D1	D2	H	H2
K0176.1102	lícovaný otvor	10	22	88,1	24	10	25	40	32,5
K0176.1122	lícovaný otvor	12	25	104	28	12	32	46	36,5
K0176.1142	lícovaný otvor	14	25	104	28	12	32	46	36,5
K0176.1162	lícovaný otvor	16	28	126,5	33	13	32	52	41
K0176.1202	lícovaný otvor	20	32	128,5	41	13	32	61	49