

Upínací páky nerezová ocel s lícovaným otvorem, 0 stupňů

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení:

Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.

Kulová koncovka, leštěná.

Upozornění:

Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání.

K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.

Přehled zboží

Objednací číslo	Druh závitů	Provedení	Velikost	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.1102	zalíčováný otvor	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.1122	zalíčováný otvor	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1142	zalíčováný otvor	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1162	zalíčováný otvor	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.1202	zalíčováný otvor	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-